

Prípojacie vedenie NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Číslo dielu: 538223

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	670 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka Sub-D, 25-pin
Elektrický prípoj 2	otvorený koniec, 15-žilový
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Min. polomer ohybu kábla	90 s
Priemer kábla	9 s
Štruktúra kábla	15 x 0,34 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	TPE-O