

Prípojacie vedenie NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Číslo dielu: 538227

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	1750 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka Sub-D, 25-pin
Elektrický prípoj 2	otvorený koniec, 25-žilový
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Min. polomer ohybu kábla	105 s
Priemer kábla	10.5 s
Štruktúra kábla	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	TPE-O