

Unášač FKC-18

Číslo dielu: 538714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	18
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	3000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1400 N
Hmotnosť výrobku	96.8 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál kĺbu	PA-zosílený
Materiál guľového čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina