

Unášač FKC-25

Číslo dielu: 538715

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	3000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1400 N
Hmotnosť výrobku	119 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál kĺbu	PA-zosílený
Materiál guľového čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina