

# Os s klzným vedením FDG-63- -ZR-RF

číslo dielca: 538793

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih	1 ... 5.000 mm
Zdvihová rezerva	244 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Rýchlosť	$\leq 10 \text{ m/s}$
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Max. sila Fy	600 N
Max. sila Fz	600 N
Maximálny moment Mx	65 Nm
Posuvná sila	5 ... 30 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	138,4 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál krytu	PA
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vodiaceho prvku	Oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný