

Zásuvka
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Číslo dielu: 538999

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj	5-pin Priamy konektor/skrutkovacia svorkovnica
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	0.75 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna