


Filter - tlmič hluku LFU-1/4

Číslo dielu: 539132

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	G1/4
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	1 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Prietok proti atmosfére	4000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Minimalizovanie hluku	Redukcia o 40 dB
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Pneumatický prípoj	G1/4
Materiál telesa	PP