

# Spojovacie vedenie NEBV-S1W37-K-2.5-LE37

Číslo dielu: 539246

FESTO



19 37 1 20

## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oblasť využitia                            | Len pre ventilový terminál VTSA/VTSA-F s multipólovým prípojom |
| Zodpovedá norme                            | DIN 47100                                                      |
| Označenie potrubia                         | s držiakom štítka                                              |
| Hmotnosť výrobku                           | 837.7 g                                                        |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana prevádzkového zariadenia                                |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | hranatý                                                        |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                                                        |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup        | uhlový                                                         |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | Sub-D                                                          |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 37                                                             |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily    | 37                                                             |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | 3x skrutka M4                                                  |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia                                                |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | Kábel                                                          |
| Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika | otvorený koniec                                                |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl       | 37                                                             |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily    | 37                                                             |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 0 V...30 V                                                     |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C            | 2 A                                                            |
| Odolnosť proti rázovému napätiu            | 1 kV                                                           |
| Dĺžka kábla                                | 2.5 m                                                          |
| Vlastnosť vedenia                          | Štandard                                                       |
| Testovacie podmienky vedenia               | Skúšobné podmienky na požiadanie                               |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla        | 51 s                                                           |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla    | 128 s                                                          |
| Priemer kábla                              | 12.8 s                                                         |
| Štruktúra kábla                            | 37 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                      |
| Menovitý prierez vodiča                    | 0.34 mm <sup>2</sup>                                           |
| Druh krytia                                | IP65<br>NEMA 4                                                 |
| Pokyny k druhu krytia                      | v zmontovanom stave                                            |
| Teplota okolia                             | -5 °C...50 °C                                                  |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EÚ RoHS                     |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS                    |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                             |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                   | TPE-U(PUR)                                 |
| Farba plášťa kábla                      | sivá                                       |
| Materiál telesa                         | PA                                         |
| Materiál izolačného púzdra              | PVC                                        |