

Otočný rozdeľovač GF-1/2-2

Číslo dielu: 539289

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Menovitý prietok 1.1-2.1	4440 l/min
Menovitý prietok 1.2-2.2	7380 l/min
Max. počet otáčok	300 1/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Pri prevádzke s vodou použite 5 µm filter Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Max. axiálna sila	100 N
Max. radiálna sila	400 N
Hmotnosť výrobku	7380 g
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná oceľ