

Otočný rozdeľovač GF-1/8-M5

Číslo dielu: 539290

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.1 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normálny prietok 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Normálny prietok 1-2.X otvorený (6->0)	2250 l/min
Max. počet otáčok	3000 1/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Pri prevádzke s vodou použite 5 µm filter Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Max. ťahovací moment	1.95 Nm
Max. axiálna sila	50 N
Max. radiálna sila	150 N
Menovitý ťahovací moment	1.22 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	400 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná oceľ