

Zásuvka
MSSD-C-M16
Číslo dielu: 539709

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	50
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrický prípoj	3-pin Uhlová zásuvka Tvar A podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia
Konektor kábla	M16
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	1.5 mm ²
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...115 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál tesnení	HNBR