


Zásuvka MSSD-EB-M12

Číslo dielu: 539712

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 175301-803
Trvanlivosť pripojenia	50
Káblový výstup	uhlový
Poznámka ku káblovému výstupu	prestaviteľné o 90°
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar C, podľa EN 175 301-803
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	3
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...300 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Konektor kábla	Pg7
Priemer kábla	4 s...6 s
Prierez prípoja	0.5 mm²...1.5 mm²
Druh krytia	IP67

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...125 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Poznámka k stupňu znečistenia	v zmontovanom stave
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA6-zosílený Vystužený PA66
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Oceľ, pozinkovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál tesnení	HNBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz poniklované postriebané