

# Uhlová pripojovacia doska VABF-S4-1-A2G2-G14

Číslo dielu: 539721

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                       | 26 s                                                      |
| Založené na norme                       | ISO 15407-2                                               |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                 |
| Prevádzkový tlak                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                    |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Druh krytia                             | IP65<br>NEMA 4                                            |
| Teplota okolia                          | -5 °C...50 °C                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 217 g                                                     |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom                                     |
| Materiál telesa                         | Hliníkový tlakový odliatok                                |