


Tlmič nárazov YSR-4-4-C

Číslo dielu: 540060

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Zdvih	4 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	2 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	4 s
Max. dorazová sila	100 N
Max. absorpcia energie na zdvih	0.6 J
Max. absorpcia energie na hodinu	5600 J
Max. zostatková energia	0.006 J
Vratná sila	0.7 N
Min. sila zasúvania	6.5 N
Hmotnosť výrobku	5 g
Hmotnostný rozsah	1.2 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ