



Fieldbus adaptér FBA-CO-SUB-9-M12

Číslo dielu: 540324

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	CanOpen DeviceNet
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	9
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	6
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC-2A
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	5
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	0.1 m
Priemer kábla	6.3 s
Štruktúra kábla	4 x 0,34 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.34 mm ²
Druh krytia	IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)