

# Tlmič nárazov YSRW-DGC-12

Číslo dielu: 540345

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 12                                         |
| Tlmenie                            | samonastaviteľné<br>mäkká charakteristika  |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Snímanie polohy                    | bez                                        |
| Max. rýchlosť nárazu               | 2 m/s                                      |
| Spôsob fungovania                  | tlačný<br>jednočinný                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                     | -10 °C...80 °C                             |
| Spôsob upevnenia                   | s kontramaticou                            |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál piestnej tyče             | vysokolegovaná oceľ                        |