

Tlmič nárazov YSRW-DGC-32-KF

Číslo dielu: 540351

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Tlmenie	samonastaviteľné mäkká charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ