


Škrtiaci spätný ventil GRLSA-1/4-QS-8

Číslo dielu: 540662

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odľukovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	QS-8
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Vnútorý šesťhran
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	0 l/min...450 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	390 l/min...570 l/min
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.2 bar...10 bar
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...700 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	820 l/min...930 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-10 °C...40 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	11 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	34.8 g
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina eloxovaná
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál regulačnej skrutky	PA-zosílený
Materiál kynného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok