


# Zapínací ventil MS6-EM1-1/4-S

Číslo dielu: 541272

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                                | Otočný posúvač                                                 |
| Spôsob ovládania                                           | manuálne                                                       |
| Funkcia odvetrávania                                       | bez možnosti škrtenia                                          |
| Spôsob riadenia                                            | priamo                                                         |
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 bistabilný                                                 |
| Prevádzkový tlak                                           | 0 bar...18 bar                                                 |
| Hodnota C                                                  | 10.7 l/sbar                                                    |
| Hodnota b                                                  | 0.56                                                           |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 3000 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:            |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                      |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 655 g                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/4                                                           |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/4                                                           |
| Pneumatický prípoj 3                                       | Tlmiče hluku, integrované<br>nezvedený                         |
| Materiál tesnení                                           | TPE-U(PU)                                                      |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                                     |