


Pomalo nábehový ventil MS12-DE-G-V24

Číslo dielu: 541498

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Prevádzkový tlak	3 bar...16 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, spínací výkon 14,0 VA, pridržiací výkon 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, spínací výkon 12,0 VA, pridržiací výkon 7,0 VA
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	3800 g
Elektrický prípoj	podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia
Indikácia stavu signálu	s príslušenstvom
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	Batériový modul
Pneumatický prípoj 2	Batériový modul

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok