


Modul medzipolohy DADM-DGC-32-A

Číslo dielu: 541701

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Max. čas kyvu	100 ms
Opakovateľná presnosť	0.02 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	530 g
Spôsob upevnenia	upnutý na valec DGC
Pneumatický prípoj	QS-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutky dorazu	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál páky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované
Jemné nastavenie	2 s
Spôsob fungovania	dvojčinný