


# Manometer MA-27-16-R1/8

Číslo dielu: 541733

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                  | Hodnota                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah indikácie                       | 0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                                                                         |
| Menovitá veľkosť manometra             | 27                                                                                                        |
| Ochrana proti výbuchu                  | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Konštrukcia                            | Manometer s Bourdonovou trubicou                                                                          |
| Spôsob upevnenia                       | Montáž do vedenia                                                                                         |
| Prevádzkové médium                     | Inertné plyny<br>neutrálne tekutiny                                                                       |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu | bez acetylénu<br>bez kyslíka                                                                              |
| Prevádzkový tlak                       | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                                                      |
| Činiteľ striedavého zaťaženia          | 0.66                                                                                                      |
| Trieda presnosti merania               | 4                                                                                                         |
| Druh krytia                            | IP43                                                                                                      |
| Teplota média                          | 0 °C...60 °C                                                                                              |
| Teplota okolia                         | 0 °C...60 °C                                                                                              |
| Zhoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Pokyny k materiálu                     | V zhode s RoHS                                                                                            |
| Poloha prípojov                        | Zadná strana, v strede                                                                                    |
| Pneumatický prípoj                     | R1/8                                                                                                      |
| materiály v kontakte s médiom          | PA-zosílený                                                                                               |
| Materiál naskrutkovacieho čapu         | Zosílený PA                                                                                               |
| Materiál telesa                        | PA                                                                                                        |
| Materiál priezoru                      | PS                                                                                                        |
| Farba telesa                           | čierna                                                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                       | 8 g                                                                                                       |

| Charakteristický znak | Hodnota                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Stupnica              | Dvojitá stupnica<br>bar (vonkajšia)<br>psi (vnútor.) |