


Manometer MA-27-25-R1/8

Číslo dielu: 541734

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Menovitá veľkosť manometra	27
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	4
Druh krytia	IP43
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/8
materiály v kontakte s médiom	PA-zosílený
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zosílený PA
Materiál telesa	PA
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	8 g

Charakteristický znak	Hodnota
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)