

Modul ASI ASI-8DI-M8-3POL

Číslo dielu: 542124

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (UKEX) Zóna 22 (ATEX) Zóna 22 (UKEX)
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Kategória ATEX prach	II 3D
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ec IIC T4 Gc X
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex-teplota okolia	-5 °C <= Ta <= +50 °C