


# Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4-1/4:C3J2-WP

Číslo dielu: 542298

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 4                                                                                                                |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                                                                               |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom                                                         |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                                                                    |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                                                                            |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | plnoautomatické                                                                                                  |
| Konštrukcia                                                | Zapínací ventil<br>Filter s regulačným ventilom s manometrom                                                     |
| Funkcia regulátora                                         | Výstupný tlak konštantný<br>s kompenzáciou napájacieho tlaku<br>so sekundárnym odvetraním<br>so spätným prúdením |
| Ochrana nádobiek                                           | Plastový ochranný kôš                                                                                            |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                                                                     |
| Prevádzkový tlak                                           | 2 bar...12 bar                                                                                                   |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.5 bar...12 bar                                                                                                 |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1000 l/min                                                                                                       |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny                                                   |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                       |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                                        |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                    |
| Teplota média                                              | 5 °C...60 °C                                                                                                     |
| Teplota okolia                                             | 5 °C...60 °C                                                                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1300 g                                                                                                           |
| Spôsob upevnenia                                           | s príslušenstvom                                                                                                 |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/4                                                                                                             |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/4                                                                                                             |
| Pneumatický prípoj 3                                       | G1/4                                                                                                             |

| Charakteristický znak | Hodnota                   |
|-----------------------|---------------------------|
| Materiál telesa       | Hliníkový tlakový odlatok |
| Materiál nádoby       | PC                        |