

Zapínací ventil MS4-EE-1/8-10V24

Číslo dielu: 542580

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Konštrukcia | Piestový posúvač |
| Spôsob ovládania | elektrický |
| Funkcia odvetrávania | bez možnosti škrtenia |
| Pomocné ručné ovládanie | tlačidlom |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina |
| Spôsob riadenia | nepriamo riadený |
| Funkcia ventilu | 3/2 zatvorený monostabilný |
| Prevádzkový tlak | 4 bar...10 bar |
| Prekrytie | pozitívne prekrytie |
| Hodnota C | 4.5 l/sbar |
| Hodnota b | 0.5 |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1000 l/min |
| Doba zopnutia | 100% |
| Parametre cievky | 24 V DC: 1,8 W |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 °C...50 °C |
| Druh krytia | IP65 |
| Teplota okolia | -10 °C...50 °C |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Spôsob upevnenia | Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne: |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Smer prietoku | nereverzibilné |
| Hmotnosť výrobku | 273 g |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/8 |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|--|
| Pneumatický prípoj 3 | G1/4 |
| Napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Elektrický prípoj | Tvar C Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |