

Zástrčka
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Číslo dielu: 543109

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Hmotnosť výrobku	44.3 g
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, M12x1, 4-pin, kódovanie D, tienená
Kódovanie zástrčky	D
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica, tienená
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Vlastnosti prenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená