


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-57A

Číslo dielu: 543154

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	50.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	6.5 Nm
Hmotnosť výrobku	350 g
Kód rozhrania akčného člena	D40 D40C
Kód rozhrania vstupu motora	57A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS