

Multipólový uzol VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Číslo dielu: 543414

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	16 pri bistabilných ventiloch 32 pri monostabilných ventiloch
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	459 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrický prípoj	Kábel so zástrčkou
Materiál veka	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok