

Multipólový uzol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Číslo dielu: 543415

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	16 pri monostabilných ventiloch 8 pri bistabilných ventiloch
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	539 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrický prípoj	19-pin Zástrčka podľa CNOMO E03.62.530.N
Materiál veka	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok