



Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4N-1/4:C3J4M1D1A1F3-WP

Číslo dielu: 543569

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s integrovaným zámkom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	5 µm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom s manometrom Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	1,5 bar...12 bar
Rozsah regulácie tlaku	4 bar...12 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	550 l/min
Parametre cievky	24 V DC: 1,5 W
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 3	G1/4 1/4 NPT
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC