

# Membránový sušič vzduchu MS6-LDM1-1/4-P20

Číslo dielu: 543640

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                       |
|--|---|
| Veľkosť  | 6   |
| Konštrukčný rad  | MS  |
| Montážna poloha  | zvisle +/- 5°                                 |
| Konštrukcia  | Membránová sušička                            |
| Prevádzkový tlak   | 3 bar...12.5 bar                              |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 200 l/min                                     |
| Prevádzkové médium   | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním nie je možná              |
| Zníženie tlakového rosného bodu                            | 20 K  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii    |
| Zhoda s LABS   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Skladovacia teplota  | -20 °C...60 °C                                |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli     |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Teplota média  | 2 °C...50 °C                                  |
| Teplota okolia   | 2 °C...50 °C                                  |
| Hmotnosť výrobku   | 1.05 kg                                       |
| Spôsob upevnenia   | Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne: |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G1/4  |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G1/4  |
| Pokyny k materiálu   | V zhode s RoHS                                |
| Materiál telesa  | Hliníkový tlakový odliatok                    |
| Materiál nádoby  | Hliníková tvárna zliatina                     |