

# Membránový sušič vzduchu MS6N-LDM1-1/4-P40

Číslo dielu: 543658

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 6                                                   |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                  |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                       |
| Konštrukcia                                                | Membránová sušička                                  |
| Prevádzkový tlak                                           | 3 bar...12.5 bar                                    |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 400 l/min                                           |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2]       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním nie je možná                    |
| Zníženie tlakového rosného bodu                            | 20 K                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii          |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                      |
| Skladovacia teplota                                        | -20 °C...60 °C                                      |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli           |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:3:2]       |
| Teplota média                                              | 2 °C...50 °C                                        |
| Teplota okolia                                             | 2 °C...50 °C                                        |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1.3 kg                                              |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 1/4 NPT                                             |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 1/4 NPT                                             |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                      |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                          |
| Materiál nádoby                                            | Hliníková tvárna zliatina                           |