

# Pripojovací blok CPE14-PRS-3/8-8

Číslo dílu: 543836

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                               | 20 s                                       |
| Montážna poloha                             | ľubovoľná                                  |
| Max. počet ventilových pozícií              | 8                                          |
| Max. počet tlakových zón                    | 2                                          |
| Tlak pre roztrhnutie                        | 5 MPa<br>725 psi                           |
| Deštrukčný tlak                             | 50 bar                                     |
| Prevádzkový tlak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota média                               | -5 °C...50 °C                              |
| Teplota okolia                              | -5 °C...50 °C                              |
| Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov | 1.2 Nm                                     |
| Hmotnosť výrobku                            | 757 g                                      |
| Spôsob upevnenia pripojovacieho bloku       | s priechodným otvorom                      |
| Spôsob upevnenia ventilu                    | s vnútorným závitom                        |
| Pneumatický prípoj 1                        | G3/8                                       |
| Pneumatický prípoj 3                        | G3/8                                       |
| Pneumatický prípoj 5                        | G3/8                                       |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Materiál pripojovacej lišty                 | Hliníková tvárna zliatina                  |