


Elektromagnetický ventil

MFH-5/2-D4

Číslo dielu: 546034

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Konštrukčná šírka	76 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	6000 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1 G3/4
Prevádzkové napätie	cez elektromagnetickú cievku, objednáva sa samostatne
Prevádzkový tlak	3 bar...16 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina
Druh krytia	IP65
Menovitá šírka	18 s
Rozmer rastra	82 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Čas vypnutia	160 ms
Čas zapnutia	120 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	2230 g
Elektrický prípoj	cez cievku F, objednáva sa samostatne
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom

Charakteristický znak	Hodnota
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82	nezvedený
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 84	nezvedený
Pneumatický prípoj 1	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 2	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 3	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 4	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 5	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník