


Rozdeľovač
FCK-3-PK-4-N
Číslo dielu: 546066

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	10 g
Pneumatický prípoj 1	pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 4 mm
Pneumatický prípoj 2	pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina