


**Rozdeľovač**  
**FCK-3-PK-6-N**  
Číslo dielu: 546067

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 4.5 s                                                               |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                           |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0 bar...10 bar                                                      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Hmotnosť výrobku                         | 14 g                                                                |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s prevlečnou maticou |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou            |
| Materiál telesa                          | Hliníková tvárna zliatina                                           |