

Prípojovacia doska VABS-S2-1S-G38-R3

Číslo dielu: 546101

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	42 s
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Napájanie riadiacim vzduchom	externé
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah prevádzkového napätia DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Stupeň znečistenia	3
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4 v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	386 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok