

Softvérový modul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Číslo dielu: 546224

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia aktívnej požadovanej hodnoty	Žltá LED dióda
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Rozsah prevádzkového napätia DC	20 V...30 V
Vstupný odpor externého vstupu požadovanej hodnoty	typ. 100 kOhm
Vstupný odpor, vstup požadovanej hodnoty	3 kΩ
nastaviteľné výstupné napätie	0 V...10 V
Spotreba elektrickej energie pri 24 VDC	1.5 W
Max. výstupný prúd	27 mA
Zvyškové vlnenie	10 %
Napätie externého vstupu požadovanej hodnoty	0 V...10 V
Nastavenie požadovanej hodnoty napájacieho napätia	10 V...10.6 V 6 mA...6.36 mA
Potenciometer s externým vstupom požadovanej hodnoty	2.5 kΩ...10 kΩ
Povolenie	C-Tick
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	80 g
Prierez prípoja	2.5 mm ²
Elektrický prípoj	Skrutková svorkovnica
Spôsob upevnenia	s DIN lištou