


# Základný ventil LFMA-D-MIDI-A-U

Číslo dielu: 546446

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konštrukčný rad                         | D                                                              |
| Veľkosť                                 | Midi                                                           |
| Konštrukcia                             | Filter s vláknami                                              |
| Jemnosť filtra                          | 0.01 µm                                                        |
| Odpúšťanie kondenzátu                   | plnoautomatické                                                |
| Prevádzkový tlak                        | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                            |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Inertné plyny |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [3:4:2]<br>Inertné plyny |
| Stupeň účinnosti filtra                 | 99.9999 s                                                      |
| Ochrana nádobiek                        | Kovový ochranný kôš                                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota média                           | 33.8 °F...140 °F                                               |
| Teplota okolia                          | 14 °F...140 °F                                                 |
| Účinnosť odlučovania jemných častíc     | 99995 s                                                        |
| MPPS                                    | 0.05 µm                                                        |
| Účinnosť odlučovania MPPS               | 99.95 s                                                        |
| Zvyškový obsah oleja                    | 2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>                                     |
| Účinnosť odlučovania olejového aerosolu | 99 s                                                           |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:            |
| Montážna poloha                         | zvisle +/- 5°                                                  |
| Materiál telesa                         | Zinkový tlakový odliaťok                                       |
| Materiál filtra                         | Borsilikátové vlákno                                           |
| Materiál nádobky                        | PC                                                             |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                 |
| Hmotnosť výrobku                        | 22.8 oz                                                        |