

Základný ventil LF-D-5M-MAXI-U

Číslo dielu: 546466

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	5 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Spekaný filter s odstredivým odlučovačom
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Stupeň odlučovania kondenzátu	75 s
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	581 cu ft/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [::9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	14 °F...140 °F
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	14 °F...140 °F
Teplota okolia	14 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku	46.9 oz
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC