


Základný ventil LFR-D-5M-MAXI-A

Číslo dielu: 546469

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	5 µm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom bez manometra
Max. množstvo kondenzátu	2.7 fl oz
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Indikácia tlaku	G1/4 pripravený
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. tlaková hysteréza	6 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1178 cu ft/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	14 °F...140 °F
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	41 °F...140 °F
Teplota okolia	41 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku	48 oz
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom volyteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC