


Vidlicová koncovka
SG-UNF3/8"-24-B
Číslo dielu: 546540

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	UNF3/8-24
Založené na norme	DIN 71752 ISO 8140
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	105 g
	3.7 oz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlicovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované