


Unášač FKG-3/4-B

číslo dielca: 546541
Výbehový typ

FESTO

Pre zabránenie klopných momentov na bežcoch lineárnych pohonov DGO a vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	3/4"
Radiálna odchýlka +/-	0,039 "
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-4 ... 140 °F
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	134,9 lbf
Hmotnosť výrobku	10,653 oz
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál klzného dielu	Mosadz