

Adaptér AD-1NPT-G1-I

Číslo dielu: 546547

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	24.2 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1	35 Nm
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2	90 Nm
Hmotnosť výrobku	218.86 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1 NPT
Pneumatický prípoj 2	Vnútorný závit G1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná