

Adaptér
AD-G3/4-3/4NPT-I
Číslo dielu: 546550

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	18.3 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	60 Nm
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2	32 Nm
Menovitý uťahovací moment	45 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	195.64 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/4
Pneumatický prípoj 2	Vnútorý závit NPT 3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná