

Kyvná príruka SZF-11/16"

Číslo dielu: 546568

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	11/16"
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
	0.88 oz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná