


Rozdeľovač
FR-8-1/8-BR
Číslo dielu: 546749

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	8.6 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Počet výstupov	8
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina