


**Rozdeľovač**  
**FR-8-1/4-BR**  
Číslo dielu: 546750

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 11.5 s                                                    |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0 bar...16 bar                                            |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Počet výstupov                           | 8                                                         |
| Počet prívodov                           | 1                                                         |
| Pneumatický prípoj 1                     | G1/2                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                     | G1/4                                                      |
| Materiál telesa                          | Hliníková tvárna zliatina                                 |