

Prípojovacia doska VMPA1-AP-4-1-EMS-8

Číslo dielu: 546802

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	42 s
Dĺžka	107.3 s
Rozmer rastra	10.5 s
Max. počet ventilových pozícií	4
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Pneumatický prípoj 2	M7
Pneumatický prípoj 4	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odlíatok